



### Teknisk informasjon

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Serie                             | Spacial                                        |
| Tilbehør / separat del kategori   | Fixing accessory                               |
| Produkt eller type komponent      | Vegg feste støtte                              |
| Applikasjon                       | Multi-purpose                                  |
| Kapslingens nominelle dimensjoner | -                                              |
| Montasjeplassering                | Baksiden av kabinettet                         |
| Installasjon tilbehør type        | Horisontal eller vertikal stilling             |
| Kompatibel med                    | Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3X     |
| Sammensetning                     | Feste skruer<br>4 lug<br>4 pre-montert pakning |
| Antall pr. sett                   | Sett á 1                                       |

### Komplementær

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                    | Rustfritt stål 304                                                      |
| Festemetode                  | Skrudd - skruetype M8<br>Skrudd - skruetype M6                          |
| Permanent tillatt belastning | 250 Kg<br>249,93 kg                                                     |
| Høyde                        | Ekte: 74 mm                                                             |
| Bredde                       | Ekte: 42 mm                                                             |
| Dybde                        | Vegg-kabinett separasjon : 12 mm<br>Vegg-kabinett separasjon : 11,94 mm |
| Vekt                         | 0,3 kg                                                                  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 15,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 292,0 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR      |
| Antall enheter i pakke 2 | 40       |
| Pakke 2 Høyde            | 26,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 30,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 12,05 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P12      |
| Antall enheter i pakke 3 | 480      |
| Pakke 3 Høyde            | 100,0 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 158,0 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|