



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Fixing accessory
Produkt eller type komponent	Vegg feste støtte
Applikasjon	Multi-purpose
Kapslingens nominelle dimensjoner	-
Montasjeplassering	Topp og bunn, på baksiden av kabinettet
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLM
Sammensetning	Feste skruer 4 lug

Komplementær

Materiale	Polyamid 6 med 30% glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Festemetode	Skrudd - fra utsiden lokasjon
Permanent tillatt belastning	100 Kg horisontal stilling 200 kg vertikal stilling
Høyde	308 Mm 430 Mm 530 Mm 647 Mm 747 Mm 847 Mm 1056 mm
Bredde	255 Mm 330 Mm 430 Mm 436 Mm 536 Mm 636 Mm 852 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,500 cm
Package 1 Weight	223,300 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	17,304 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	81,216 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------