



#### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                                         |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA                                                                     |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                   |
| Version                      | PLA                                                                              |
| Nominal height               | 1000 mm                                                                          |
| Nominal width                | 500 mm                                                                           |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                           |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                       |
| Sammensetning                | 1 øverste delen<br>1 nederste delen<br>2 side del<br>1 bakside på panel<br>1 dør |

#### Komplementær

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kropp                 | Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier                                        |
| Porttype                   | Flat front                                                                                  |
| Antall dører               | 1 dør(er)                                                                                   |
| Døråpning                  | Vendbar ( 120 °)                                                                            |
| Låstype                    | 4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar                                                              |
| Tilgjengelighet for drift  | Front<br>Bakside                                                                            |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Bakside på panel ved å feste elementet                                   |
| Materiale                  | Polyester forsterket med glassfiber                                                         |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                                                             |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| NEMA beskyttelsesgrad      | NEMA 5<br>NEMA 13<br>NEMA 3X<br>NEMA 2<br>NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 3S |
| Produktsertifikater        | Veritas[RETURN]DEKRA[RETURN]UL/cUL listed                                                   |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                   |

#### Miljø

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)     |
| Brannmotstand                    | 960 °C i samsvar med IEC 62208                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 101,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 54,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 48,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 24,01 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAM      |
| Antall enheter i pakke 2 | 4        |
| Pakke 2 Høyde            | 120 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 100 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 115 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 112 kg   |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|