



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                                         |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA                                                                     |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                   |
| Version                      | PLA                                                                              |
| Nominal height               | 1250 mm                                                                          |
| Nominal width                | 1000 mm                                                                          |
| Nominal depth                | 320 mm                                                                           |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                       |
| Sammensetning                | 1 øverste delen<br>1 nederste delen<br>2 side del<br>2 dør<br>2 bakside på panel |

### Komplementær

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type kropp                 | Forseglete øvre og nedre del montert med sidepartier      |
| Porttype                   | Flat front                                                |
| Antall dører               | 2 dør(er)                                                 |
| Døråpning                  | Høyre og venstre ( 120 °)                                 |
| Låstyp                     | 4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar                            |
| Tilgjengelighet for drift  | Bakside<br>Front                                          |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Bakside på panel ved å feste elementet |
| Materiale                  | Polyester forsterket med glassfiber                       |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                           |
| Standarder                 | UL 508 A<br>IEC 62208                                     |
| NEMA beskyttelsesgrad      | NEMA 12<br>NEMA 2<br>NEMA 13<br>NEMA 1                    |
| Produktsertifikater        | Veritas[RETURN]DEKRA[RETURN]UL/cUL listed                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                 |

### Miljø

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 i samsvar med IEC 60529 ( helt forseglet) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)     |
| Brannmotstand                    | 960 °C i samsvar med IEC 62208                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 34,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 103,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 124,000 cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Package 1 Weight         | 51,344 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 3          |
| Pakke 2 Høyde            | 160,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 167,032 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|