



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLA
Nominal height	1500 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 dør

Komplementær

Type kropp	Forseglede øvre og nedre del montert med sidepartier
Porttype	Flat front
Antall dører	1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	4 poeng låse, 5 mm dobbelt bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 1 NEMA 3S NEMA 13 NEMA 5 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3
Produktsertifikater	DEKRA[RETURN]Veritas[RETURN]UL/cUL listed
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529 (helt forseglet)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	45,000 cm
Pakke 1 Bredde	78,000 cm
Pakke 1 Vekt	150,000 cm
Package 1 Weight	41,944 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	165,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	138,832 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------