



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLAT
Nominal height	1000 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel 1 regntak

Komplementær

Type kropp	Åpen topp og forseglet nederste delen sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre (120 °)
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Topp Bakside Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet Baldakin ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529 (med ventilert baldakin)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	101,0 cm
Pakke 1 Bredde	128,0 cm
Pakke 1 Vekt	38,0 cm
Package 1 Weight	49,551 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------