



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinet
Version	PLAZT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 dør 1 regntak 1 sokkel

### Komplementær

Type kropp	Åpen topp og bunndelen satt sammen med sidepartiene
Porttype	Flat front
Antall dører	1 dør(er)
Døråpning	Vendbar ( 180 °)
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet for drift	Front Topp Bakside Bunnen
Avtakbare deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet Baldakin ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

### Miljø

IP-grad	IP44 i samsvar med IEC 60529 ( med sokkel typen åpen underdel og ventilert baldakin)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	156,0 cm
Pakke 1 Bredde	78,0 cm
Pakke 1 Vekt	48,0 cm
Package 1 Weight	57,338 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------