



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Category	Kapsling
Version	PLD
Kapslingstype	Distribution enclosure DIN kapsling
Nominal height	850 mm
Nominal width	1115 mm
Nominal depth	320 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Kompatibilitet	Sikring 2

### Komplementær

Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 2 dør 1 nøkkellås 1 venstre oppreist
Type kropp	Førseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre ( 180 °)
Låstyp	Nøkkellås
Nøkkelnummer	1242 E
Tilgjengelighet for drift	Bunnen Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå ( RAL 7035)

### Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP43 i samsvar med IEC 60529 ( sokkeltypen åpen bunn) IP54 i samsvar med IEC 60529 ( med ekstra tetting kit)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)
Branntotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	88 cm
Pakke 1 Bredde	34,5 cm
Pakke 1 Vekt	112 cm
Package 1 Weight	35 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------