



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse
Porttype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

### Komplementær

Antall låser	2
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå ( RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 NEMA klassifisering 13 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

### Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,0 cm
Pakke 1 Bredde	45,2 cm
Pakke 1 Vekt	58,4 cm
Package 1 Weight	7,106 kg

## Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------