



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse
Porttype	Flat
Låstyp	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

Antall låser	2
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 NEMA klassifisering 4X IEC 62208
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,500 cm
Pakke 1 Bredde	46,000 cm
Pakke 1 Vekt	71,000 cm
Package 1 Weight	12,341 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	220,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	272,161 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------