



### Teknisk informasjon

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Serie                 | Thalassa                                                        |
| Produktnavn           | Thalassa PLS                                                    |
| Kortnavn utstyr       | PLS                                                             |
| Enclosure type        | Multi-purpose                                                   |
| Category              | Isolerende modulboks                                            |
| Nominal height        | 270 mm                                                          |
| Nominal width         | 360 mm                                                          |
| Nominal depth         | 180 mm                                                          |
| Montering av kapsling | Veggmontert                                                     |
| Sammensetning         | 1 deksel: på kabinett<br>1 bakre del: på kabinett<br>låseskruer |
| Type kropp            | Ett stykke støpt                                                |
| Type frontdeksel      | Lavslette deksel                                                |
| Låstyp                | Slot skru                                                       |

### Komplementær

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avtakbare deler     | Dekke låseskrue                                                   |
| Materiale           | Dekke: polykarbonat<br>Bakre: polyester forsterket med glassfiber |
| Farge               | Kropp: grå (RAL 7035)                                             |
| Standarder          | NEMA 4X<br>NEMA klassifisering 13<br>IEC 62208                    |
| Produktsertifikater | UL                                                                |

### Miljø

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Elektrisk isolasjonsklasse       | Klasse II                      |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529   |
| IK beskyttelsesklasse            | IK09 i samsvar med IEC 62262   |
| Brannmotstand                    | 960 °C i samsvar med IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -30...70 °C                    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 20,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 38,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 29,0 cm |
| Package 1 Weight         | 2,3 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | PAM     |
| Antall enheter i pakke 2 | 90      |
| Pakke 2 Høyde            | 120 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 100 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 180 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 206 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|