



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Isolerende modulboks
Nominal height	270 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	180 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 deksel: på kabinett 1 bakre del: på kabinett låseskruer
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Låstyp	Slot skruer

Komplementær

Avtakbare deler	Dekke låseskrue
Materiale	Bakre: polyester forsterket med glassfiber Dekke: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Kropp: grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 NEMA 4X IEC 62208
Produktsertifikater	UL

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,0 cm
Pakke 1 Bredde	56,0 cm
Pakke 1 Vekt	29,0 cm
Package 1 Weight	4,0 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	181 cm
Pakke 2 Vekt	224 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------