



### Teknisk informasjon

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Serie                             | Thalassa                          |
| Tilbehør / separat del kategori   | Montasjetilbehør                  |
| Produkt eller type komponent      | Montasjeplate                     |
| Applikasjon                       | Multi-purpose                     |
| Kapslingens nominelle dimensjoner | -                                 |
| Montasjeplassering                | Trinn lysbilde<br>Tilbake inserts |
| Monteringsplate beskrivelse       | Isolerende                        |
| Kompatibel med                    | Thalassa Thalassa PLA             |
| Sammensetning                     | 1 Montasjeplate                   |
| Materiale                         | Bakelitt                          |
| Farge                             | Sort ( RAL 9005)                  |

### Komplementær

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Festemetode                  | Med skruer - skruetype M8 - på ryggen inserts lokasjon |
| Permanent tillatt belastning | 150 kg                                                 |
| Høyde                        | Nominell: 750 mm<br>Ekte: 640 mm                       |
| Bredde                       | Nominell: 1250 mm<br>Ekte: 1125 mm                     |
| Dybde                        | Ekte : 125 mm                                          |
| Tykkelse                     | 5 mm                                                   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 112,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 64,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,0 kg   |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|