



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	1200 mm
Kabinett nominell bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	400 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 pakknippelen plate 2 dør med lås 1 Montasjeplate

Komplementær

Body type	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: Stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	BV[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]cUL[RETURN]LR[RETURN]GL
Vekt	78 kg

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	45 cm
Pakke 1 Bredde	103 cm
Pakke 1 Vekt	123 cm
Package 1 Weight	78 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2

Pakke 2 Høyde	116 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	123 cm
Pakke 2 Vekt	171,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------