



### Teknisk informasjon

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Serie                       | Spacial                                            |
| Produktnavn                 | Spacial S3D                                        |
| Application                 | Multi-purpose                                      |
| Category                    | Kompakt kabinett                                   |
| Kabinett nominell høyde     | 600 mm                                             |
| Kabinett nominell bredde    | 400 mm                                             |
| Kapslingsdybde              | 200 mm                                             |
| Porttype                    | Flat                                               |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                               |
| Type nippelplate            | Standard                                           |
| Installasjon tilbehør type  | Veggmontering                                      |
| Sammensetning               | 1 kropp<br>1 dør<br>1 låse<br>1 pakknippelen plate |

### Komplementær

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Body type                 | Enkelt stykke kropp<br>Renneformet foran rail dobbel platetykkelse |
| Antall dører              | Forside: 1 dør(er)                                                 |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)                                                   |
| Låstype                   | 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                       |
| Tilgjengelighet for drift | Front                                                              |
| Avtakbare deler           | Dør av hengsler<br>Pakknippelen plate Med skruer                   |
| Materiale                 | Stål                                                               |
| Overflatebehandling       | Epoxy-polyester pulver                                             |
| Farge                     | Grå ( RAL 7035)                                                    |
| Standarder                | IEC 62208                                                          |
| Produktsertifikater       | GL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]cUL             |
| Vekt                      | 10,76 kg                                                           |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 4X/13                   |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 |
| IP-grad               | IP66 i samsvar med IEC 60529 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 24,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 41,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 61,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 10,552 kg |
| Enhetstype pakke 2       | PAM       |
| Antall enheter i pakke 2 | 30        |

|                |        |
|----------------|--------|
| Pakke 2 Høyde  | 199 cm |
| Pakke 2 Bredde | 100 cm |
| Pakke 2 Lengde | 120 cm |
| Pakke 2 Vekt   | 330 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                      |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                   |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|