



#### Teknisk informasjon

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Serie                       | Spacial                                            |
| Produktnavn                 | Spacial S3D                                        |
| Application                 | Multi-purpose                                      |
| Category                    | Kompakt kabinett                                   |
| Kabinett nominell høyde     | 600 mm                                             |
| Kabinett nominell bredde    | 600 mm                                             |
| Kapslingsdybde              | 400 mm                                             |
| Porttype                    | Glasert                                            |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                               |
| Type nippelplate            | Standard                                           |
| Installasjon tilbehør type  | Veggmontering                                      |
| Sammensetning               | 1 kropp<br>1 dør<br>1 låse<br>1 pakknippelen plate |

#### Komplementær

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Body type                 | Renneformet foran rail dobbel platetykkelse<br>Enkelt stykke kropp |
| Antall dører              | Forside: 1 dør(er)                                                 |
| Døråpning                 | Vendbar ( 120 °)                                                   |
| Låstype                   | 3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar                                       |
| Tilgjengelighet for drift | Front                                                              |
| Avtakbare deler           | Dør av hengsler<br>Pakknippelen plate Med skruer                   |
| Materiale                 | Kropp: Stål<br>Dør: stål og sikkerhetsglass                        |
| Overflatebehandling       | Epoxy-polyester pulver                                             |
| Farge                     | Grå ( RAL 7035)                                                    |
| Standarder                | IEC 62208                                                          |
| Produktsertifikater       | cUL[RETURN]UL[RETURN]LR[RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL             |
| Vekt                      | 19,3 kg                                                            |

#### Miljø

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Elektromagnetisk felt immunitetstest |
| NEMA beskyttelsesgrad           | NEMA 4X/13                           |
| IK beskyttelsesklasse           | IK08 i samsvar med IEC 62262         |
| IP-grad                         | IP66 i samsvar med IEC 60529         |

#### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 44,5 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 61 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 62 cm   |
| Package 1 Weight         | 19 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAM     |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Antall enheter i pakke 2 | 9      |
| Pakke 2 Høyde            | 200 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 184 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                 |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                              |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer               |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|