



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Kabinett nominell høyde	700 mm
Kabinett nominell bredde	500 mm
Kapslingsdybde	250 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Standard
Installasjon tilbehør type	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 Montasjeplate 1 dør med lås 1 pakknippelen plate

Komplementær

Body type	Renneformet foran rail dobbel platetykkelse Enkelt stykke kropp
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: Stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	cUL[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]BV
Vekt	19 kg

Miljø

NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X/13
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,5 cm
Pakke 1 Bredde	51,5 cm
Pakke 1 Vekt	71,5 cm
Package 1 Weight	19,07 kg
Enhetstype pakke 2	P12

Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	157,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	243,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------