



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	300 mm
Product installation	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse: dør 2 perforert vertikal profil boret: dør

Komplementær

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Porttype	Flat
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Låse: zamak Hengsle: Rustfritt stål
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
Vekt	32 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL 508 type A[RETURN]CAN/CSA 22
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,0 cm
Pakke 1 Bredde	82,0 cm
Pakke 1 Vekt	82,0 kg
Package 1 Weight	30,4 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	179,0 cm

Pakke 2 Bredde	100,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	266,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------