



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SBM
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Kortnavn utstyr	SBM
Kapslingstype	Flatt ansikt box
Kabinett nominell høyde	150 mm
Kabinett nominell bredde	200 mm
Kapslingsdybde	80 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	4 skruen i dekselet 1 deksel 1 kropp
Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Type frontdeksel	Flat dør
Feste av deksel	Halv omdreining metall skrue
Låstype	Festeskrue PZ2 utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Stålplate
Type overflate	Polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	LR[RETURN]DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Vekt	1,312 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	22,0 cm
Package 1 Weight	1,312 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	76
Pakke 2 Høyde	50,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	116,4 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------