



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	1400 mm
Kabinett nominell bredde	600 mm
Kapslingsdybde	400 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 monteringsplate brakett 1 struktur 1 dør 1 låsesystem med håndtak: dør 1 bakside på panel 1 tak 1 Montasjeplate

Komplementær

Struktur type	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Perforert struktur med en stigning på 25 mm Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Døråpning	Vendbar (120 °)
Porttype	Flat front
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Montasjeplate Med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel Med skruer Tak Med skruer Monteringsplate brakett Med skruer Glideskinne Med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneller: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	84,562 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	49,0 cm
Pakke 1 Bredde	64,5 cm
Pakke 1 Vekt	153,0 cm
Package 1 Weight	76,5 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	153,0 cm
Pakke 2 Bredde	65,0 cm
Pakke 2 Lengde	98,0 cm
Pakke 2 Vekt	153,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------