




Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	1400 mm
Kabinett nominell bredde	800 mm
Kapslingsdybde	400 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 monteringsplate brakett 1 struktur 1 dør 1 låsesystem med håndtak: dør 1 bakside på panel 1 tak

Komplementær

Struktur type	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Perforert struktur med en stigning på 25 mm
Døråpning	Vendbar (120 °)
Porttype	Flat front
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Bakside på panel Med skruer Tak Med skruer Monteringsplate brakett Med skruer Glideskinne Med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	74,2 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	49,0 cm
Pakke 1 Bredde	84,5 cm
Pakke 1 Vekt	153,0 cm
Package 1 Weight	73,5 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	153,0 cm
Pakke 2 Bredde	85,0 cm
Pakke 2 Lengde	98,0 cm
Pakke 2 Vekt	147,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------