



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	PC-programmet
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	1600 mm
Kabinett nominell bredde	600 mm
Kapslingsdybde	600 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Produktspesifikk applikasjon	Beskytte datautstyr
Sammensetning	1 struktur 1 tak 2 sidepaneler 1 pakknippelen plate 1 delvis dør for tastatur 1 delvis dør til PC-skjermen 1 delvis døren for skriverstøtte 1 Bakdøren

Komplementær

Struktur type	Dannet av en enkelt seksjon Perforert struktur med en stigning på 25 mm Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer
Døråpning	Vendbar (120 °)
Porttype	Vanlig delvis front Glasert delvis front Flat bakre
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Antall rom	3
Låstype	Flat rosett lås, 5 mm dobbelt søyle Bakdøren Escutcheon lås, 3 mm dobbel bar foran delvis dører
Antall dører	Front: 3 dør(er) Bakre: 1 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Tak Med skruer internt Sideplate Med skruer internt Dør Med skruer hengsle
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Escutcheon: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 (av gjennomsliktig dør) IK10 i samsvar med IEC 62262 (av vanlig dør)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	65,0 cm
Pakke 1 Bredde	69,0 cm
Pakke 1 Vekt	213,0 cm
Package 1 Weight	127,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------