



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF-E
Application	Elektronisk applikasjon
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2200 mm
Kabinett nominell bredde	800 mm
Kapslingsdybde	800 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 låsesystem med håndtak: dør 1 tak 2 dør: foran og bak 2 sidepaneler

Komplementær

Struktur type	Perforert struktur med en stigning på 25 mm Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer
Døråpning	Vendbar (120 °)
Porttype	Flat front Glasert bakre
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats for- og bakdører
Antall dører	Foran og bak: 2 dør(er)
Tilgjengelighet for drift	Bakside Front Sidene av kabinettet
Avtakbare deler	Dør Med skruer hengsle Tak Med skruer Sideplate Med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)

Miljø

Standarder	IEC 62208
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 3R/12
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262 (av gjennomsliktig dør) IK10 i samsvar med IEC 62262 (av vanlig dør)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	84,5 cm
Pakke 1 Bredde	89,0 cm
Pakke 1 Vekt	233,0 cm
Package 1 Weight	163,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------