



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SFX
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Egnet kabinett
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1200 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 2 dør med forsterkning ramme 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 pakknippelen plate

Komplementær

Type kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset Bakpanelet integrert
Porttype	Flat
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Flat
Tilgjengelighet for drift	Front Side
Avtakbare deler	Dør av hengsler Monteringsplate brakett Med skruer Pakknippelen plate Med klips
Materiale	Struktur og dør: rustfritt stål 304L Grep: zamak Hengsle: Rustfritt stål
Overflatebehandling	Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: Lakkert
Vekt	113,5 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	70,0 cm
Pakke 1 Bredde	125,0 cm
Pakke 1 Vekt	212,0 kg
Package 1 Weight	138,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------