



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SFX
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Egnet kabinett
Nominal height	2000 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 pakknippelen plate 1 dør med forsterkning ramme

Komplementær

Type kropp	Bakpanelet integrert Ett stykke struktur brettet og sveiset
Porttype	Flat
Antall dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Flat
Tilgjengelighet for drift	Front Side
Avtakbare deler	Dør av hengsler Monteringsplate brakett Med skruer Pakknippelen plate Med klips
Materiale	Struktur og dør: rustfritt stål 304L Grep: zamak Hengsle: Rustfritt stål
Overflatebehandling	Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: Lakkert
Vekt	90 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208 NEMA 4X
Produktsertifikater	UL
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	51,0 cm
Pakke 1 Bredde	85,0 cm
Pakke 1 Vekt	214,0 cm
Package 1 Weight	91,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------