



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produkt eller type komponent	Dørbryter
Application	Multi-purpose
Nominal dimensions of the housing	-
Montasjeplassering	Innhegning
Kompatibel med	Thalassa PLA kabinett
Sammensetning	Festelementer 1 x bryter / kommutatoren enhet 1 x fikse støtte

Komplementær

Festemetode	Direkte feste - innhegning lokasjon
Inngangstype	NC + NO
Maksimum input	3 A/240 V

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	233,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,780 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	320
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	91,040 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------