



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Serie                           | Thalassa                                               |
| Tilbehør / separat del kategori | Montasjetilbehør                                       |
| Produkt eller type komponent    | Oppreist                                               |
| Device application              | Multi-purpose                                          |
| Enclosure nominal dimensions    | - H: 750 mm D: 320 mm<br>- H: 750 mm D: 420 mm         |
| Montering                       | Mellom støtte i de to-dørs kabinetter                  |
| Kompatibel med                  | Thalassa Thalassa PLA                                  |
| Sammensetning                   | Festelementer<br>1 rett oppreist<br>1 venstre oppreist |
| Materiale                       | Galvanisert stål                                       |

### Komplementær

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Festemetode       | Ved å feste elementet - sidene av kabinettet lokasjon |
| Justering         | Justerbar i dybden hver 50 mm med bur nøtter          |
| Høyde             | Nominell: 750 mm                                      |
| Dybde             | 70 mm                                                 |
| Mål på utsparring | 11 x 13 mm                                            |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 58,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 7,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 200,0 g |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti

18 months