



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	TR
Produkt eller type komponent	End stop
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme[RETURN]TRP push-in klemme[RETURN]TRR fjærklemmer klemme[RETURN]TRH IDC klemme
Lengde	50,5 mm
Tykkelse	9,5 mm

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	14,8 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,950 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	4,900 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	3,700 cm
Pakke 2 Bredde	10,500 cm
Pakke 2 Lengde	24,500 cm
Pakke 2 Vekt	716,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1150
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	16,960 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	DE
Garantiperiode	
Garanti	18 months