



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling - gjennomgang klemme, length = 55,5 mm TRV Skrutilkobling - jordings klemme, length = 55,5 mm
Tykkelse	2,2 mm

Komplementær

Kabelverrsnitt	16 mm ²
Number of connections	2
Antall måleinganger	2
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	3,5 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	5,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,500 cm
Package 1 Weight	3,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4,000 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	179,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1600
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,224 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------