



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling - gjennomgang klemme, length = 47,7 mm TRV Skrutilkobling - jordings klemme, length = 47,7 mm TRV Skrutilkobling - blad frakobling klemme, length = 55 mm
Tykkelse	2,2 mm

Komplementær

Kabeltverrsnitt	6 Mm ² 2,5 Mm ² 4 Mm ² 10 mm ²
Number of connections	2
Antall måleinganger	2 1
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	2,4 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,700 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	3,000 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	17,000 cm
Pakke 2 Vekt	127,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	3600
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,950 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------