



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibilitet	TRP push-in klemme, length = 77 mm
Tykkelse	2,2 mm

Komplementær

Kabeltverrsnitt	4 mm ²
Number of connections	4
Antall måleinganger	2
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	3,2 g
Farge	Grå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,5 cm
Pakke 1 Bredde	3 cm
Pakke 1 Vekt	7,7 cm
Package 1 Weight	3 g
Enhetstype pakke 2	BAG
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4 cm
Pakke 2 Bredde	14 cm
Pakke 2 Lengde	20 cm
Pakke 2 Vekt	159 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	1,474 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months