



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktnavn	Linery TR
Produkt eller type komponent	Plug-in bridge
Kortnavn utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibilitet	TRV Skrutilkobling klemme TRP push-in klemme TRH IDC klemme TRR fjærklemmer - gjennomgang klemme TRR fjærklemmer - jordings klemme, length = 78 mm TRR fjærklemmer - blad frakobling klemme TRR fjærklemmer - flyttbare bære frakobling klemme
Antall moduler	2

Komplementær

Kabelverrsnitt	2,5 mm ²
Number of connections	3 4 2
Antall måleinganger	2 6 1 3 4
Antall pr. sett	Sett á 50
Vekt	1,7 g
Farge	Rød

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	0,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	2,000 cm
Pakke 2 Bredde	4,000 cm
Pakke 2 Lengde	13,000 cm
Pakke 2 Vekt	84,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	1750
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,136 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------