




Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	56 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	6,2 mm
Høyde	36,5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøms 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0,08...4 Mm ² , Solid uten 0,08...4 Mm ² , Fleksibel uten 0,08...6 Mm ² , Solid med 0,2...4 mm ² , Fleksibel med
Avmantlingslengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat skrutrekker Frakobling: flat skrutrekker
[Ue] merkespenning	600 V CSA[RETURN]800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1[RETURN]600 V cURus
[In] merkestrøm	32 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehegning	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	6,5 g

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	IEC-Ex[RETURN]VDE[RETURN]cURus[RETURN]EAC[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RE
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,500 cm
Pakke 1 Bredde	3,600 cm
Pakke 1 Vekt	5,600 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Enhetstype pakke 2	BB2
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4,600 cm
Pakke 2 Bredde	6,700 cm
Pakke 2 Lengde	31,700 cm
Pakke 2 Vekt	435,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	1200
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,800 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------