




Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoblingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	69,9 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	5,2 mm
Høyde	65 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x Skrutilkobling: oppstrøms 1 x Skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	4
Kabeltverrsnitt	0,14...4 Mm ² , Solid 0,2...2,5 Mm ² , Fleksibel med 0,14...4 mm ² , Fleksibel uten
Tiltrekningsmoment	0,5...0,6 N.m
Avmantlingslengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	21 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	ATEX[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]EAC[RETURN]LR[RETURN]IEC-Ex[RETURN]cURus[RETURN]GL
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,900 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	6,900 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,024 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,668 kg

Bærekraftig

Produkts miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produkts livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------