



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Mini klemme
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	30 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	6,2 mm
Høyde	34 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x Skrutilkobling: oppstrøms (M3) 1 x Skrutilkobling: nedstrøms (M3)
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	1
Kabeltverrsnitt	0,2...4 Mm ² , Fleksibel kabel med endehylse 0,2...6 Mm ² , Solid kabel uten endehylse 0,2...6 Mm ² , Fleksibel kabel uten endehylse 0,2...4 mm ² , Solid kabel med endehylse
Tiltrekningsmoment	0,6...0,8 N.m
Avmantlingslengde	8 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	600 V CSA[RETURN]500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1[RETURN]600 V cURus[RETURN]500 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD
[In] merkestrøm	32 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 A cURus
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: connector and screw Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel steel: spring
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	VDE[RETURN]EAC[RETURN]IEC-Ex[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]ATEX
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	14,8 cm
Package 1 Weight	6 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	4,8 cm
Pakke 2 Bredde	7,4 cm
Pakke 2 Lengde	14,7 cm
Pakke 2 Vekt	318 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	300
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	15 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,108 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------