




### Teknisk informasjon

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Serie                        | Linergy           |
| Produktnavn                  | Linergy TR        |
| Produkt eller type komponent | Tilkoblingsblokk  |
| Kortnavn utstyr              | TRV               |
| Tilkoblingsklemme type       | Jordings          |
| Klemme nivå                  | 1                 |
| Monteringsmetode             | Klips på          |
| Nominelt tverrsnitt          | 4 mm <sup>2</sup> |
| Lengde                       | 47,7 mm           |
| Farge                        | Gul-grønn         |
| Antall pr. sett              | Sett å 50         |

### Komplementær

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 6,2 mm                                                                                                                   |
| Høyde                   | 47,5 mm                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x Skrutilkobling: oppstrøms<br>1 x Skrutilkobling: nedstrøms                                                           |
| Number of connections   | 2                                                                                                                        |
| Posisjon for tilkopling | Sidelengs                                                                                                                |
| Antall måleinganger     | 2                                                                                                                        |
| Kabeltverrsnitt         | 0,14...6 Mm <sup>2</sup> , Solid<br>0,2...4 Mm <sup>2</sup> , Fleksibel med<br>0,14...6 mm <sup>2</sup> , Fleksibel uten |
| Tiltrekningsmoment      | 0,6...0,8 N.m                                                                                                            |
| Avmantlingslengde       | 9 mm                                                                                                                     |
| Verktøy type            | Tilkopling: skrutrekker<br>Frakobling: skrutrekker                                                                       |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset                                                                                            |
| Dielektrisk tap         | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                                       |
| Dielektrisk konstant    | 3,7 ved 1 MHz                                                                                                            |
| Resistivity             | 10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                              |
| Overflate motstand      | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                                    |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30                              |
| Flammehemming           | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                                                  |
| Vekt                    | 13,38 g                                                                                                                  |
| Kompatibel med          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                 |
| Produktkompatibilitet   | Spesialkapsling                                                                                                          |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | VDE[RETURN]ATEX[RETURN]LR[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]EAC[RE<br>Ex[RETURN]cURus |
| Dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                           |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21          |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 0,800 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 4,800 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 4,800 cm   |
| Package 1 Weight         | 13,000 g   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 50         |
| Pakke 2 Høyde            | 5,000 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 5,800 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 32,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 678,000 g  |
| Enhetstype pakke 3       | P06        |
| Antall enheter i pakke 3 | 10400      |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 60,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 151,944 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkts miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>        |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                     |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>     |
| Produkts livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|