



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Lengde	100,8 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett å 50

Komplementær

Bredde	8,2 mm
Høyde	49,6 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x Skrutilkobling: oppstrøms 1 x Skrutilkobling: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkobling	Tilbøyelig
Antall måleinganger	6
Kabeltverrsnitt	0,2...10 Mm ² , Solid 0,2...10 Mm ² , Fleksibel uten 0,2...6 mm ² , Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1,5...1,8 N.m
Avmantlingslengde	10 mm
Verktøy type	Tilkobling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	33,3 g
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	cURus[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,762 cm
Pakke 1 Bredde	5,08 cm
Pakke 1 Vekt	10,16 cm
Package 1 Weight	31,752 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	5 cm
Pakke 2 Bredde	7 cm
Pakke 2 Lengde	27 cm
Pakke 2 Vekt	1,713 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------