



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDA
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Kabling
Applications	For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Network Cabinet
Support equipment	2 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Flat dør
Porttype	Front flat dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: EK333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Topp Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Side avtagbare sideplater Bak avtagbare sideplater Topp topplate med børstelist
Colour	Dør: Lys grå (RAL 7035) Paneller: Lys grå (RAL 7035) Topp og bunn: Lys grå (RAL 7035) Struktur: Mørkegrå (RAL 7011)

Komplementær

Sammensetning	2 x plater side 2 x 19 "stendere front 1 x ståldør front 1 x ferdig montert CBLX torx 1 x panel bak 4 x justerbare føtter 1 x tak utstyrt med børstespalte Topp
Load rating	400 Kg statisk 250 kg dynamisk
Back face	Panel
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Galvanisert stål: profil Stålplate: panel
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	800 mm
Vekt	93 kg
Antall rack-enhet	42U
Targeted region	Europe

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	213,0 cm
Pakke 1 Bredde	85,0 cm
Pakke 1 Vekt	70,0 cm
Package 1 Weight	93,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------