



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDS
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Server
Applications	For å montere 19" utstyr For å montere serverutstyr For å beskytte nettverksutstyr
Kapslingstype	Server cabinet
Support equipment	4 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Perforet dør
Porttype	Front perforet dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 ° Bakre perforet dør - med 2 punkts låsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Topp Bakside Front Side
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Bak avtagbar dør Topp toppplate med børstelist
Colour	Dør: Sort (RAL 9011) Topp og bunn: Sort (RAL 9011) Struktur: Sort (RAL 9011)

Komplementær

Sammensetning	1 x ferdig montert CBLX torx 1 x tak med avtagbar blindplate Topp 4 x justerbare føtter 4 x 19 "stendere 1 x perforet dør (80% luftstrøm) front 1 x perforet dør (80% luftstrøm) bak
Load rating	750 kg statisk
Back face	Perforet dør
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass: dør Galvanisert stål: profil
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	800 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	1000 mm
Vekt	120 kg
Antall rack-enhet	42U
Targeted region	Europe

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	80,0 cm
Pakke 1 Bredde	100,0 cm
Pakke 1 Vekt	200,0 cm
Package 1 Weight	120,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------