



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkel
Nennmaße des Gehäuses	-
Sammensetning	1 front panel 1 bakside på panel 4 øvre
Kompatibel med	Thalassa (Thalassa PLD)

Komplementær

Festemetode	Med skruer - på sidedelene lokasjon
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Lys grå (RAL 7035)
Høyde	900 mm
Bredde	590 mm
Dybde	310 mm

Miljø

IP-grad	IP43
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	94 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	84,1 cm
Package 1 Weight	17,75 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------