



### Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Sokkel
Anwendung	Multi-purpose
Nennmaße des Gehäuses	-
Sammensetning	Festelementer 2 front panel 2 side del
Kompatibel med	Thalassa (Thalassa PLA)

### Komplementær

Festemetode	Med skruer - på sidedelene lokasjon
Farge	Sokkel: grå ( RAL 7035)
Høyde	500 mm
Bredde	535 mm
Dybde	310 mm

### Miljø

IP-grad	IP44
IK beskyttelsesklasse	IK10

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	52,0 cm
Pakke 1 Vekt	56,0 cm
Package 1 Weight	12,2 kg

### Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------