



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mekanisme

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Type overflate	Høyglans
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i w	0,075 W
Nominell effekt	12 W
Effektforbruk	12 W
Levetid timer	30000 t 12 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1 A 1 USB type C 5 V DC, maksimum spenning: 2.4 A
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): Senterplate PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Produktkompatibilitet	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Høyde	45 mm
Bredde	22,5 mm
Dybde	42 mm

Innbyggingsdybde	30,8 mm
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	14,500 cm
Pakke 2 Lengde	26,000 cm
Pakke 2 Vekt	614,000 g
Enhetstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	1,455 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------