



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Merkestrøm	16 A

Komplementær

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Alu
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2,5 Mm ² 2 - kabel stivhet: Fleksibel 0...2,5 mm ² 2 - kabel stivhet: Stiv
Minimum lastbruddkapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Lakkert
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	Aenor[RETURN]EAC
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	42 mm
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,031 kg

Overflatebehandling	Malt
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	32,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	18,0 cm
Pakke 2 Lengde	25,0 cm
Pakke 2 Vekt	411,0 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	40,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,457 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Minimum percentage of recycled plastic content	43

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------