



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Merkestrøm	16 A

Komplementær

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	2 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Antrasitt (RAL 7021)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabeltvernsnitt	0...2,5 Mm ² 2 - kabel stivhet: Fleksibel 0...2,5 mm ² 2 - kabel stivhet: Stiv
Minimum lastbruddkapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover
Type overflate	Lakkert
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	Aenor[RETURN]EAC
Innbyggingsdybde	32 mm
Dybde	42 mm
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,031 kg
Overflatebehandling	Malt
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	32 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	18 cm
Pakke 2 Lengde	25 cm
Pakke 2 Vekt	411 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,995 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Minimum percentage of recycled plastic content	43

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------