



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mekanisme
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Merkestrøm	16 A
Brukervilkår	Innendørs

Komplementær

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	0...2,5 Mm ² 2 - kabel stivhet: Fleksibel 0...2,5 mm ² 2 - kabel stivhet: Stiv
Minimum lastbruddkapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	5000 sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC
Innbyggingsdybde	30 mm
Dybde	39,4 mm
Bredde	45 mm
Høyde	90 mm
Vekt	0,075 kg

Overflatebehandling	Ubehandlet
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Lengde	28,000 cm
Pakke 2 Vekt	909,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,968 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Minimum percentage of recycled plastic content	62

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------