



Teknisk informasjon

Range of product	New Unica
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Teknologi	Mekanisk
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Antall brytere	2
Applikasjon	Lyskontroll
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Forpakning	Flyt-pack

Komplementær

Merkestrøm	10 AX
[ue] merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk levetid	20000 sykluser, cos phi = 0,6
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Minimum lastbruddkapasitet	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,3
Avstand på åpning	> 3 mm
Aktuator	Rocker
Antall moduler	2 moduler
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelverrsnitt	0...2,5 Mm² Stiv kabel 0...2,5 mm² Fleksibel kabel
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: mechanism rocker PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør CuZn37: Terminaler PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Merking	Uten merking
Type overflate	Høyglans
Specific treatment - integrated within the material	Ubehandlet
Festemetode	Snepp inn
Bredde	45 mm
Høyde	45 mm
Dybde	34,25 mm
Innbyggingsdybde	21,15 mm
Vekt	0,0315 kg
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 60669-1 LV directive

Produktsertifikater	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IP-grad	IP4X
IK beskyttelsesklasse	IK04
Miljøegenskaper	Olje UV-bestendig Aceton Flytende såpe Vindusvask veske Bensin Alkohol Blekning

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	4,5 cm
Pakke 1 Vekt	4,5 cm
Package 1 Weight	35 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,2 cm
Pakke 2 Bredde	17,7 cm
Pakke 2 Lengde	18,5 cm
Pakke 2 Vekt	404 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	3,67 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder