



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mekanisme

Komplementær

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + A
Fargetone	Alu
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Nominell effekt	10,5 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 Skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Produktkompatibilitet	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Festemetode	Snepp inn
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Høyde	45 mm
Bredde	45 mm
Dybde	40 mm
Innbyggingsdybde	27 mm

Vekt	0,082 kg
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP2xC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	4,8 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,0 cm
Pakke 2 Bredde	14,2 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	592,0 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,264 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------