



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Produkt eller type komponent	Blinddeksel
Antall moduler	1 modul
Enhetens utseende	Senter dekkplate
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Komplementær

Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Dybde	22,5 mm
Bredde	17 mm
Høyde	45 mm
Forpakning	Flyt-pack
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	2,300 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	12,700 cm
Pakke 2 Bredde	12,400 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	182,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	360

Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,993 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------