



Teknisk informasjon

Serie	New Unica
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Produkt eller type komponent	Blinddeksel
Antall moduler	2 moduler
Enhetens utseende	Dekkplate
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Alu

Komplementær

Type overflate	Høyglans
Materiale	Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Forpakning	Flyt-pack
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	8,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	12,500 cm
Pakke 2 Bredde	13,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	230,000 g
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	360
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,903 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
------------------	--

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------