



Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt eller type komponent	Plugg
Kortnavn utstyr	Mureva plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	2P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Vinklet
[in] merkestrøm	16 A
[ue] merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Plugg, socket materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing Skruer: rustfritt stål
Tilkoblinger	Løs festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm ²
Kabelens ytre diameter	21,5 mm
Gjengetype	M25
Vekt	0,18 kg
Basisdimensjon	122 x 75 mm
Høyde	122 mm
Bredde	75 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP-grad	IP44 conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift	35 °C (86400 s)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,6 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,2 cm
Package 1 Weight	152 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	17 cm
Pakke 2 Bredde	27 cm
Pakke 2 Lengde	26,3 cm
Pakke 2 Vekt	1,391 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	16
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	3,269 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------